

Dado per profilo rapido M10 con tecn. Push-to-Install per profilo strut - 375kg

CODICE A CATALOGO

CRLSM10EG

CARATTERISTICHE

Offre un rapido fissaggio universale di barre filettate e di accessori ai profili strut standard

Può essere per prefabbricare supporti che possono essere rapidamente fissati su barre filettate precedentemente installate

Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature

Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 390004

Materiale: Ghisa

Finitura: Elettrozincato

Dimensione barra (RS): 10


B: 35 mm

C: 19.5 mm

D: 13.5 mm

Lunghezza (L): 23mm

Carico statico: 3750N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

