

Rinforzo per diramazioni - Collare, 1 1/4" tubo, 32 DN

CODICE A CATALOGO

CSBBRP0125EG

CARATTERISTICHE

Accetta barre filettate M10 o M12

Il collare ad installazione rapida semplifica la misurazione e il taglio della barra filettata

Elimina la necessità di tagliare la barra filettata a dimensioni esatte

Funziona con barre filettate tagliate in maniera approssimativa ed elimina le sbavature lato tubo

Può essere installato con una barra filettata al di sopra o al di sotto del tubo di servizio

La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 404478

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione del tubo: 1 1/4" Min

NB/DN: 32



Diametro esterno (OD): 42.2 mm

Dimensione barra (RS): 10;12

Altezza (H): 82.6 mm

Lunghezza (L): 50mm

Larghezza (W): 22.2 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

