

# Rinforzo per diramazioni - Connessione per acciaio, M10, M12 Barra

## CODICE A CATALOGO

**CSBBRS1MEG**

## CARATTERISTICHE

Il connettore orientabile accetta barre filettate M10 o M12

Si collega ad elementi in acciaio tramite vite autoperforante/autofilettante



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 402239

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione barra (RS): 10;12

Spessore della flangia (FT): 2.7 - 12.7 mm

Altezza (H): 28.2 mm

Lunghezza (L): 40.4mm



Larghezza (W): 26.9 mm

Diametro della vite (Sc): 2.7 mm

Lunghezza della vite (L): 32mm

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I dispositivi di aggancio delle diramazioni agli elementi strutturali devono essere utilizzati solo per detti rinforzi e non per attaccare le tubature dei sistemi antincendio a sprinkler.



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

