

Rinforzo per diramazioni - Connessione per legno/acciaio, M10, M12 Barra

CODICE A CATALOGO

CSBBRS2MEG

CARATTERISTICHE

Il connettore orientabile accetta barre filettate M10 o M12

Si fissa su legno o cemento quando non sono necessarie approvazioni per cemento fessurato



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 402240

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione barra (RS): 10;12

Altezza (H): 28.2 mm

Lunghezza (L): 40.4mm

Larghezza (W): 26.9 mm



Diametro della vite (Sc): 1/4"

Lunghezza della vite (L): 44.5mm

Diametro della punta di trapano: 5mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I dispositivi di aggancio delle diramazioni agli elementi strutturali devono essere utilizzati solo per detti rinforzi e non per attaccare le tubature dei sistemi antincendio a sprinkler.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

