

Rinforzo per diramazioni - Connessione per foro filettato, M10, M12 Barra



CODICE A CATALOGO

CSBBRS3MEG

CARATTERISTICHE

Il connettore orientabile accetta barre filettate M10 o M12

Si collega a tasselli per calcestruzzo o a connessioni strutturali con filettatura femmina

Puo' essere fissato su strutture in metallo



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 402241

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione barra (RS): 10;12

Altezza (H): 28.2 mm

Lunghezza (L): 40.4mm


Larghezza (W): 26.9 mm

Diametro della vite (Sc): 10

Lunghezza della vite (L): 19mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I dispositivi di aggancio delle diramazioni agli elementi strutturali devono essere utilizzati solo per detti rinforzi e non per attaccare le tubature dei sistemi antincendio a sprinkler.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

