


# Aggancio multiplo, 14 mm Foro 1, 14 mm Foro 2

## CODICE A CATALOGO

**CSBMA050050EG**



## CARATTERISTICHE

Distribuisce il carico su due tasselli

Minimizza il numero di rinforzi installati su strutture in calcestruzzo e legno

Ideale per installazioni a soffitto

Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 404371

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione del foro 1 (HS1): 14 mm

Dimensione del foro 2 (HS2): 14 mm

A.: 304.8 mm

B: 63.5 mm

C: 63.5 mm

D: 228.6 mm


## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Montare sull'elemento strutturale utilizzando i fori indicati in HS1.

Il fissaggio strutturale e l'elemento di rinforzo non sono inclusi.

| Carichi secondo FM |                                                               |           |           |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Pezzo numero       | Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale |           |           |           |
|                    | 30° - 44°                                                     | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBMA050050EG      | 14,630 N                                                      | 20,100 N  | 24,640 N  | 27,570 N  |
| CSBMA050075EG      | 14,630 N                                                      | 20,100 N  | 24,640 N  | 27,570 N  |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### **Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### **Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

