

Adattatore per putrella in acciaio stampato, flangia 6-19 mm, EG

CODICE A CATALOGO

CSBS1N



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

CARATTERISTICHE

Si può installare nella parte superiore o inferiore di travi, putrelle o travi reticolari

La sua forma compatta permette il montaggio tra la struttura metallica e la lamiera grecata

La molla di limitazione a manopola permette un facile posizionamento

Disponibile preassemblato alla Staffa di Fissaggio Strutturale Universale, evitando l'assemblaggio in cantiere

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici

Rispetta la normativa NFPA® 13 come pre-qualificato per applicazioni sismiche

Testato Secondo Specifiche FM®



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 404125

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Spessore della flangia (FT): 6 - 19 mm

Dimensione barra (RS): 1/2"

A.: 21 mm

B: 23 mm

C: 92 mm



D: 67 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il fissaggio strutturale e l'elemento di rinforzo non sono inclusi.

Carichi secondo FM								
Pezzo numero	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale							
	Perpendicolare alla struttura				Parallelo alla struttura			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBS1xx	3780 N	7910 N	12320 N	12630 N	3910 N	6360 N	8980 N	10720 N
CSBS2xx	5420 N	9510 N	11470 N	12760 N	4890 N	8090 N	9740 N	11920 N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

