

CTRI braccio a sbalzo per passerella portacavi, HD, 270 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm

CODICE A CATALOGO

CTRI260HD

CARATTERISTICHE

Per passerelle portacavi

Saldato su piastra di ancoraggio piatta



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 311935

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Lunghezza (L): 270mm

Larghezza (W): 50 mm

Carico statico: 875N

A.: 53.5 mm



B: 43 mm

C: 30 mm

D: 6 mm

X: 14 x 27 mm

Spessore (T): 1.5 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

