

Braccio a sbalzo per profilato a U, forato con saetta di rinforzo, 400 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm

CODICE A CATALOGO

CUCS0400HD

CARATTERISTICHE

Braccio a sbalzo con profilo a U e saetta di rinforzo

Design forato/asolato



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 312140

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Lunghezza (L): 400mm

Altezza (H): 230 mm

Larghezza (W): 40 mm

Dimensione del foro (HS): 13 mm

A.: 30 mm

B: 30 mm



C: 50 mm

D: 11 mm

E: 36 mm

Spessore (T): 3 mm

Diametro (Ø): 11 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

