

ECN Dado universale, M8 Barra

CODICE A CATALOGO

ECNUNI08

CARATTERISTICHE

Dado universale per profili a C



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 585440

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Tipo di profilato: E0;E0L;E1;E2;E2L;E3;E4

Dimensione barra (RS): 8

Spessore (T): 4 mm

A.: 24 mm



B: 15 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La forza di scorrimento F2 è limitata a 600 N per tutti i tipi di dadi e bulloni a T per sistemi con profilo a C.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1100 N
E0L	800 N
E1	2300 N
E2	1200 N
E2L	1200 N
E3	1300 N
E4	1300 N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

