

Fissaggio per barra filettata trapezoidale per lam. grec., acc. arm., foro M10

CODICE A CATALOGO

EERTIM10

CARATTERISTICHE

Supporto delle barre filettate

Impronta della filettatura per facilitare l'installazione



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 173140

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

Dimensione del foro (HS): 10 mm

Tipo di foro: Filettata

Spessore della flangia (FT): 0.8 - 3 mm


Diametro della punta di trapano: 7mm

Carico statico 1 (F1): 450N

Carico statico 2 (F2): 900N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il Carico statico 1 rappresenta uno spessore della flangia da 0,8 - 2,0 mm. Il Carico statico 2 rappresenta uno spessore della flangia da 2,0 - 3,0 mm.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

