

Clip per flangia da fissare a martello, montaggio inferiore con perno, Acciaio Armonico, 3–8 mm Flangia, 16 mm Vite

CODICE A CATALOGO

EM24SM16SP10



CARATTERISTICHE

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi

Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta

Punti di fissaggio assortiti forniti per ridurre l'inventario

Per l'installazione è necessario solo un martello

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 172220

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

Spessore della flangia (FT): 3 - 8 mm

Dimensione barra (RS): 6


Diametro della vite (Sc): 6

Lunghezza della vite (L): 16mm

Carico statico 1 (F1): 450N

Carico statico 2 (F2): 330N

Carico statico 3 (F3): 110N



I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

