

FCS Collare a Pera ad Altezza Regolabile, 1 1/2" tubo, 40 DN, 48 mm OD, M8 Barra



CODICE A CATALOGO

FCS0150M8

CARATTERISTICHE

Raccomandati per il supporto di tubazioni di impianti sprinkler fissi, privi di isolamento

La fascia e il noddolino, completamente riprogettati, minimizzano l'attrito per consentire un più semplice posizionamento lungo la barra filettata (dimensioni da 1/2" a 4")

Le estremità lavorate della parte superiore della fascia semplificano il montaggio e lo smontaggio del collare

I bordi arrotondati della fascia aiutano lo scorrimento interno del tubo, limitando lo sfregamento e i danni alle tubazioni in metallo o plastica

La confezione include tutto il necessario per l'installazione



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 597965

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione del tubo: 1 1/2"

NB/DN: 40

Diametro esterno (OD): 48 mm

Dimensione barra (RS): M8

Larghezza (W): 10 mm



A.: 97 mm

B: 41 mm

C: 17 mm

Carico statico: 2000N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

