

FCS Coll. a pera regol. in altezza, tubo da 2 1/2", DN65, 76 mm, barra filet.M10

CODICE A CATALOGO

FCS0250M10

CARATTERISTICHE

Raccomandati per il supporto di tubazioni di impianti sprinkler fissi, privi di isolamento

La fascia e il noddolino, completamente riprogettati, minimizzano l'attrito per consentire un più semplice posizionamento lungo la barra filettata (dimensioni da 1/2" a 4")

Le estremità lavorate della parte superiore della fascia semplificano il montaggio e lo smontaggio del collare

I bordi arrotondati della fascia aiutano lo scorrimento interno del tubo, limitando lo sfregamento e i danni alle tubazioni in metallo o plastica

La confezione include tutto il necessario per l'installazione



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 597974

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione del tubo: 2 1/2"

NB/DN: 65

Diametro esterno (OD): 76 mm

Dimensione barra (RS): M10

Larghezza (W): 10 mm



A.: 142 mm

B: 68 mm

C: 30 mm

Carico statico: 3500N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

