Anello a briglia filettato, 50 mm Diametro, M6 Vite, Metallo

CODICE A CATALOGO

GR50

CARATTERISTICHE

Unisce gli anelli a briglia con altri dispositivi di fissaggio nVent CADDY per supportare i cavi da flange, putrelle metalliche, lamelle, griglie a t, ecc.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 172920
Materiale: Acciaio
Finitura: Elettrozincato
Diametro: 50 mm
Diametro della vite: 6
Tipo di vite: Metallo
Lunghezza della vite: 18mm
Carico statico limite: 220N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Gli anelli a briglia non sono consigliati per i cavi ad alte prestazioni. Fare riferimento alla serie nVent CADDY Cat HP.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.