

Profilo in gomma per profilato C, E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 profilo, 30 m



CODICE A CATALOGO

ISOE01

CARATTERISTICHE

Profilo isolante EPDM per evitare il contatto tra il supporto e il condotto di ventilazione

Per l'uso con profili a C

Può essere usato con barre filettate fino a M10

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 400914

Materiale: Gomma EPDM-SBR

Temperatura: -50 to 110 °C


Tipo di profilato: E0;E0L;E1;E2;E2L;E3;E4

Lunghezza (L): 30m

Altezza (H): 6 mm

Larghezza (W): 31 mm

Dimensione del foro (HS): 8.5 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

