

# J-TI/T Clip da barra a putrella metallica a C, Acciaio Armonico, M8 Foro, Filettato, 4–6,5 mm Flangia



## CODICE A CATALOGO

**J2M8TI**

## CARATTERISTICHE

Si fissa a travetti e putrelle metalliche a C

Supporto delle barre filettate

La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 174970

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour


Dimensione del foro (HS): 8 mm

Tipo di foro: Filettata

Spessore della flangia (FT): 4.0 - 6.5 mm

A.: 10 mm Min

Carico statico: 700N



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

