


Mens. a sbalzo prof. strut tipo A, asolata, S316, 2,5mmx600mmx41mmx41mm



CODICE A CATALOGO

KA25H0600S6

CARATTERISTICHE

Profilato asolato

Saldato su piastra di ancoraggio piatta

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 311696

Tipo di profilo strut: A (41 x 41 mm)

Materiale: Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)

Spessore (T): 2.5 mm

Lunghezza (L): 600mm

Altezza (H): 133 mm

Larghezza (W): 50 mm

A.: 22 mm



B: 41 mm

C: 41 mm

D: 50 mm

E: 8 mm

Y: 14 x 27 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

