

# KP Bullone a T per profilo a C E0/E0L/E1, M8 Vite, 40 mm Vite



## CODICE A CATALOGO

**KP2708040**

## CARATTERISTICHE

Per l'uso con profili a C

Premontato con rondella larga e dado

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 590077

Tipo di profilato: E0;E0L;E1

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Diametro della vite (Sc): 8

Lunghezza della vite (L): 40mm

A.: 25 mm



B: 14 mm

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La forza di scorrimento F2 è limitata a 600 N per tutti i tipi di dadi e bulloni a T per sistemi con profilo a C.

| Nuts and T-Bolts for C-channel System |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| C-Channel Type                        | Pullout Force F1 |
| E0                                    | 1300 N           |
| E0L                                   | 800 N            |
| E1                                    | 1900 N           |

### SCHEMI



### AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### Nord America

+1.800.753.9221  
 Opzione 1 – Assistenza clienti  
 Opzione 2 – Assistenza tecnica

#### Europa

Paesi Bassi:  
 +31 800-0200135  
 Francia:  
 +33 800 901 793

#### Europa

Germania:  
 800 1890272  
 altri paesi:  
 +31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500

