

# Sistema di ancoraggio drop-in flangiato, M6 Foro

## CODICE A CATALOGO

**LAM625**

## CARATTERISTICHE

La filettatura interna facilita la rimozione e la manutenzione

Si installa a filo per incastro standard

Adatto per sistemi ridondanti non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato

Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120

L'aletta agevola l'installazione a filo aiutando a ottenere una profondità di ancoraggio costante e un facile allineamento della barra filettata



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 589890

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato


Dimensione del foro (HS): 6 mm

Lunghezza (L): 25mm

Diametro della punta di trapano (Ø): 8 mm

Carico assiale caratteristico secondo ETA 14-0068 - per sistemi ridondanti non strutturali

| Pezzo numero | Calcestruzzo fessurato C20/25 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 | Profondita' nominale di ancoraggio |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| LAM625       | 0.80 kN                       | 0.80 kN                           | 25 mm                              |
| LAM830       | 1.20 kN                       | 1.20 kN                           | 30 mm                              |
| LAM1040      | 1.70 kN                       | 1.70 kN                           | 40 mm                              |
| LAM1250      | 2.60 kN                       | 2.60 kN                           | 50 mm                              |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

