

# Collari isolati nVent CADDY Macrofix per condotti di ventilazione, EPDM-SBR, Acciaio, 400 mm OD, M8, M10 Barra

CODICE A CATALOGO

**MFVI0400EG**



## CARATTERISTICHE

Il collare e' premontato e pronto all'uso (fino a 600 mm di diametro)

L'angolo di apertura e' stato aumentato per permettere un'installazione ancora piu' facile di tutte le misure standard di condotti aria spiralati (fino a 600 mm di diametro)

Il sistema di chiusura rapida impedisce l'apertura accidentale durante le fasi di installazione e regolazione (fino a 600 mm di diametro)

Il sistema di chiusura rapida si aziona facilmente con una sola mano (fino a 600 mm di diametro)

L'innovativa vite di chiusura prigioniera rimane in posizione e impedisce la caduta durante l'installazione

Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

Privo di alogeni

Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1

Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109

Classificazione di resistenza al fuoco "E" in conformita' alla norma DIN EN 13501-1

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 586617

Materiale: Gomma EPDM-SBR; Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Temperatura: -50 to 110 °C

Diametro esterno (OD): 400 mm

Dimensione barra (RS): M8; M10

Larghezza (W): 21 mm

Spessore (T): 1.25 mm


Diametro della vite (Sc): 6

Lunghezza della vite (L): 40mm

Angolo (a): 80 °

Carico statico: 1000N

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### **Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### **Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

