

# nVent CADDY Macrofix Plus Non Isolato, 113–123 mm OD, M8, M10 Barra

CODICE A CATALOGO

**MFZ123**



## CARATTERISTICHE

L'angolo di apertura migliorato permette di installare piu' facilmente tutte le misure standard di tubi

Il sistema di bloccaggio rapido evita aperture accidentali durante l'installazione del tubo

Il sistema di chiusura rapida si aziona facilmente con una sola mano

L'innovativa vite di chiusura prigioniera rimane in posizione e impedisce la caduta durante l'installazione

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 586814

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Diametro esterno (OD): 113 - 123 mm

Dimensione barra (RS): M8;M10

NB/DN: 100

Dimensione del tubo: 4"

Larghezza (W): 23 mm


Spessore (T): 1.75 mm

Diametro della vite (Sc): 6

Lunghezza della vite (L): 37mm

Carico statico: 2500N

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

[nVent.com/ENDDT](http://nVent.com/ENDDT)

