

Tassello ad ancoretta di gravità con rondella in gomma, barra filet. M10, 100 mm

CODICE A CATALOGO


MTVB10100

CARATTERISTICHE

Fornito con barra filettata, dado, rondella e blocco di distribuzione del carico

La barra filettata viene assicurata per impedire la rimozione involontaria

Approvato per l'uso in sistemi di protezione antincendio stazionari (per tubi fino a 2")



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 584465

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione barra (RS): 10

Lunghezza (L): 100mm

Diametro della punta di trapano: 25mm


Carico statico: 800N

Carico statico limite (F): 20kN

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il Carico statico rappresenta la portata massima consigliata quando si fissa su una lamiera trapezoidale.

Il valore del Carico statico finale non tiene conto delle caratteristiche di resistenza del materiale di supporto. Il fattore di sicurezza appropriato deve essere aggiunto a questa capacità di carico.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

