

Collare per tubazioni doppie, 25 DN, M8, M10 Barra

CODICE A CATALOGO

MXOVDN25EG

CARATTERISTICHE

Progettato per supportare un tubo solare flessibile doppio pre-isolato per la connessione al pannello solare con sonda a cavo

La forma del collare permette l'utilizzo sia a muro che a soffitto



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 403800

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

NB/DN: 25

Dimensione barra (RS): M8;M10

A.: 71 mm


B: 124 mm

Larghezza (W): 20 mm

Spessore (T): 2 mm

Diametro della vite (Sc): 6

Lunghezza della vite (L): 20mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

