

OCDC Gancio a pavimento, 1–2,5 mm Flangia

CODICE A CATALOGO

OCDC68MM

CARATTERISTICHE

Fornire un foro di montaggio mobile

Si fissa alla lamiera grecata a coda di rondine senza necessita' di forare

Si aggancia alla piega tra le lamiere metalliche



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 160700

Materiale: Acciaio

Finitura: nVent CADDY Armour

Dimensione del foro (HS): 6.8 mm


Spessore della flangia (FT): 1.0 - 2.5 mm

B: 54 mm

C: 46 mm

X: 13 x 8.5 mm

Carico statico: 400N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

