

OCDC-Ti/T Gancio barra filettata a pavimento, M8 Foro, Filettato, 1–2,5 mm Flangia



CODICE A CATALOGO

OCDCTIM8

CARATTERISTICHE

Si fissa alla lamiera grecata a coda di rondine senza necessita' di forare

Supporto delle barre filettate

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 160720

Materiale: Acciaio armonico


Finitura: nVent CADDY Armour

Dimensione del foro (HS): 8 mm

Tipo di foro: Filettata

Spessore della flangia (FT): 1.0 - 2.5 mm

Carico statico: 400N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

