


# Kit di estensione per telaio di supporto per unità di condizionamento nVent CADDY Pyramid

CODICE A CATALOGO

**PEKEF**



## CARATTERISTICHE

Consente l'adozione di lunghezze personalizzate del supporto dell'unità di condizionamento fissando il Kit di estensione nVent CADDY Pyramid in serie a un Kit di supporto per unità di condizionamento nVent CADDY Pyramid

Il kit include due basi per colonna, il telaio e i morsetti per il semplice fissaggio al Kit di supporto nVent CADDY Pyramid dell'unità di condizionamento

I tubi quadrati e le barre trasversali offrono capacità di carico e flessione superiori rispetto ai profili strut standard

L'assemblaggio e la regolazione delle dimensioni e dell'altezza desiderate sono possibili in pochi minuti, e richiedono l'impiego di una sola persona e di un unico attrezzo

La sbarra innovativa e i morsetti per il supporto dell'unità di condizionamento consentono un assemblaggio rapido

Il cuscinetto integrale in schiuma assicura un'interfaccia leggera per tutti i tipi di tetto

Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 360493

Materiale: Acciaio;Polipropilene;Polietilene

Finitura: Zincata a caldo

Temperatura: -34 to 54 °C

Altezza (H): 305 - 457 mm

Lunghezza (L): 1588mm

Base per colonna (A): 305 mm x 2 pc

Tubo squadrato (B): 1067 mm x 2 pc

Gruppo barra trasversale (C): 1232 mm x 2 pc

Larghezza (W): 1257 mm

Area della superficie: 0.18m<sup>2</sup>

Peso unitario: 28 kg

Carico statico limite (F): 4980N




Fattore di sicurezza del carico statico: 3:01

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico deve essere stabile ed uniformemente distribuito sull'intera installazione.

Il kit di estensione del telaio di supporto nVent CADDY Pyramid deve essere utilizzato in combinazione con un kit di supporto per unità di condizionamento nVent CADDY Pyramid.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

**Europa**

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

