

Clip Fissacavo in Metallo con Inserto per chiodatrice, 16 cavi

CODICE A CATALOGO

PKM16H3GBSF



CARATTERISTICHE

Si aggancia alla canna della chiodatrice a gas o a batteria, permettendo una installazione più sicura sulla struttura o utilizzando una prolunga

Ideale per piccoli fasci di cavi

L' acciaio armonico con cui è costruita, mantiene elasticamente la forma e permette di installare cavi e mantenerli in posizione dopo che è stata fissata

I profili arrotondati impediscono il danneggiamento del cavo

I cavi sono mantenuti in posizione conferend all'installazione un look professionale e ordinato

Il profilo basso consente installazioni in spazi ristretti

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 182054

Materiale: Acciaio armonico; Nylon

Finitura: nVent CADDY Armour

Capacità del cavo: 16

Diametro (Ø): 10 mm

Dimensione del foro (HS): 3 mm

Lunghezza (L): 233.5mm



INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Supporta cavi fino ad un diametro di 13 mm quando installati con una rondella da 6 mm.

L'inserto per chiodatrici a gas o a batteria e' compatibile con i seguenti modelli di chiodatrici: BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 o modelli equivalenti.

Si prega di consultare il produttore dei chiodi per valutare il carico statico del chiodo e la sua compatibilita' con il calcestruzzo.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/ENDDT

