

Anello a briglia filettato, 16 mm Diametro, M8 Vite, Metallo



CODICE A CATALOGO

PTB8

CARATTERISTICHE

Unisce gli anelli a briglia con altri dispositivi di fissaggio nVent CADDY per supportare i cavi da flange, putrelle metalliche, lamelle, griglie a t, ecc.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 172922

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Diametro: 16 mm

Diametro della vite: 8

Tipo di vite: Metallo

Lunghezza della vite: 32mm

Carico statico limite: 220N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Gli anelli a briglia non sono consigliati per i cavi ad alte prestazioni. Fare riferimento alla serie nVent CADDY Cat HP.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/ENDDT

