

# Kit nVent CADDY Pyramid Supporto per Canale Elettrico Montaggio Senza Utensili, 196 mm

CODICE A CATALOGO

**PTF6P**



## CARATTERISTICHE

Le viti a pressione si installano senza utensili

Le viti a pressione e la base in materiale plastico non sono soggetti a corrosione

Le viti a pressione ed i fori sulla base sono compatibili con la maggior parte dei canali elettrici perforati

Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera

Ulteriori viti a pressione possono essere acquistate separatamente

La parte inferiore in schiuma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura

Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanic

Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione

Semplice da trasportare sul tetto

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 360518

Materiale: Polietilene;Polipropilene;Nylon

Temperatura: -45 to 65 °C

Fattore di sicurezza del carico statico: 3:01

Lunghezza (L): 196mm

Larghezza (W): 150 mm



Altezza (H): 102 mm

Area della superficie: 26452mm<sup>2</sup>

Peso unitario: 0.3 kg

Carico statico: 1330N

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

[nVent.com/CADDY](http://nVent.com/CADDY)

