


RS Staffa di Ritegno di Sicurezza per Applicazioni Retrofit, 266,7 mm

CODICE A CATALOGO

RS10



The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.

CARATTERISTICHE

Adatta ad applicazioni esistenti e nuove costruzioni

Puo' essere installata senza smontare il sistema di supporto e/o rimuovere il morsetto

Compatibile con tutti i morsetti standard nVent CADDY e può essere fissata sia alla vite del morsetto che alla barra filettata

Il foro a goccia è compatibile con diversi diametri di barre filettate in modo di ridurre lo stock del 50%

I bordi del foro si bloccano sul filetto impedendo che la staffa si sposti o ruoti durante l'installazione

Rispetta la Norma NFPA® e permette un fissaggio sicuro in zone a rischio sismico



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 590252

Materiale: Acciaio

Finitura: Prezincato

Lunghezza (L): 266.7mm

Larghezza (W): 44.5 mm

Spessore (T): 1.5 mm

Dimensione barra (RS): M10;M12;M16;M20


Dimensione del foro (HS): 28.6 mm

A.: 82.3 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Aggiungere 50,8 mm di larghezza di flangia per determinare la lunghezza minima richiesta della cinghia.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/ENDDT

