

# Clip semplice in plastica per conduit, 32 mm OD

CODICE A CATALOGO

**SCBC32**



## CARATTERISTICHE

Installazione a pressione di conduit

Compatibile con inserto push-in in plastica o con una semplice vite per adattarsi facilmente a una varietà di strutture tra cui cemento, mattoni forati, lamiere grecate e legno

Le singole clips possono essere connesse tra loro per ridurre il numero di fori richiesti

No propagador de llama según IEC 61386-25

Superata la prova al filo incandescente/filo caldo a 650°C secondo la norma EN 60695-2

Non contiene alogeni

Stabilizzato ai raggi UV

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 800015

Materiale: Polipropilene


Temperatura: -10 to 85 °C

Diametro esterno (OD): 32 mm

A.: 40 mm

B: 41 mm

C: 26 mm



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

