

Inserto a pressione



CODICE A CATALOGO

SCDSN30

CARATTERISTICHE

Per l'installazione di canaline in plastica porta apparecchi, scatole elettriche, rilevatori di fumo direttamente su superfici in calcestruzzo

Installazione a pressione senza utensili dopo che si è forato il calcestruzzo

Non contiene alogeni

Stabilizzato ai raggi UV

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 800055

Materiale: Nylon


Temperatura: -10 to 85 °C

Profondità del foro: 30mm

Dimensione del foro (HS): 6 mm

A.: 7 mm Max

Carico statico: 200N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

