

Clip in plastica per conduit, 40 mm OD

CODICE A CATALOGO

SCEC40HO



CARATTERISTICHE

Installazione a pressione di conduit

Compatibile con diversi componenti di fissaggio strutturale per essere installato in una varietà di strutture tra cui calcestruzzo, mattoni, legno compensato, canale elettrico, fissaggi in acciaio armonico e barre filettate

Le singole clips possono essere connesse tra loro per ridurre il numero di fori richiesti

No propagador de llama según IEC 61386-25

Superata la prova al filo incandescente/filo caldo a 650°C secondo la norma EN 60695-2

Non contiene alogeni

Stabilizzato ai raggi UV

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 800004

Materiale: Acrilonitrile butadiene stirene


Temperatura: -10 to 80 °C

Diametro esterno (OD): 40 mm

A.: 54 mm

B: 45 mm

C: 32 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

