

Inserto a pressione per canaline metalliche

CODICE A CATALOGO

SCESV


CARATTERISTICHE

Per l'installazione di clips in plastica per conduit su canaline metalliche forate o fissaggi in acciaio armonico con fori

Superata la prova al filo incandescente/filo caldo a 650°C secondo la norma EN 60695-2

Non contiene alogeni

Stabilizzato ai raggi UV



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 800034

Materiale: Nylon


Temperatura: -20 to 85 °C

Altezza (H): 18 mm

Larghezza (W): 20 mm

Spessore (T): 0.50 - 1.1 mm

Dimensione del foro (HS): 6 - 8 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

