

Distanziale per fissaggio cavi

CODICE A CATALOGO

SCFS



CARATTERISTICHE

Permette di installare cavi ad una distanza fissa dal calcestruzzo in combinazione con un attacco per cavi

Puo' essere usato in due posizioni differenti, permettendo l'ottenimento di posizionamenti multipli

Non contiene alogeni

Stabilizzato ai raggi UV

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 800054

Materiale: Polipropilene

Temperatura: -10 to 85 °C



Altezza (H): 13 mm

Larghezza (W): 22 mm

Profondità (D): 10mm

A.: 8 mm

B: 15 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

