

Clip per barra filettata, M8, M10 Barra

CODICE A CATALOGO

SCSGC

CARATTERISTICHE

Per l'installazione di clips in plastica per conduit su barre filettate

Permette di montare i conduit sia paralleli che perpendicolari alla barra filettata

Non contiene alogeni

Stabilizzato ai raggi UV



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 800036

Materiale: Nylon



Temperatura: -20 to 85 °C

Dimensione barra (RS): 8;10

A.: 11 mm

B: 10 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

