

Supporto per cavi con inserto, 40 cavi



CODICE A CATALOGO

SCSH25

CARATTERISTICHE

Il bloccaggio facile da aprire, permette di aggiungere o togliere cavi velocemente anche dopo l'installazione

Installazione a pressione senza utensili dopo che si e' forato il calcestruzzo

Puo' essere montato a muro tramite l'asola laterale (viteria non inclusa)

Le clip possono essere fissate ad un supporto permettendo il supporto di piu' cavi o conduit solo con un foro

Non contiene alogeni

Stabilizzato ai raggi UV

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 800043

Materiale: Polipropilene

Temperatura: -10 to 85 °C

Capacità del cavo: 40

Gamma dei diametri dei cavi: 10 mm


Diametro del foro: 6mm

Profondità del foro: 30mm

A.: 96 mm

B: 46 mm

Carico statico: 190N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

