

Fissaggio flessibile per conduit in plastica con tassello, 16–20 mm OD



CODICE A CATALOGO

SCUSA1620

CARATTERISTICHE

Installazione a pressione di conduit

Il sistema di serraggio progressivo permette di montare differenti diametri di conduit sulla stessa clip

Installazione a pressione senza utensili dopo che si è forato il calcestruzzo o i mattoni

Il profilo basso consente installazioni in spazi ristretti

No propagador de llama según IEC 61386-25

Superata la prova al filo incandescente/filo caldo a 650°C secondo la norma EN 60695-2

Non contiene alogeni

Stabilizzato ai raggi UV

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 800025

Materiale: Polipropilene

Temperatura: -10 to 85 °C

Diametro esterno (OD): 16 - 20 mm


Lunghezza (L): 54mm

Larghezza (W): 21.5 mm

A.: 21 mm

B: 11.5 mm

Carico statico: 170N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

