

nVent CADDY Speed Link SLK con anello, 1,5 mm Cavo, 3 m Lunghezza

CODICE A CATALOGO

SLK15L3LPR2

CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale ad anello pre-assemblato

Soluzione semplice e flessibile per agganciarsi alla struttura dell'edificio

Passare il cavo intorno alla struttura quindi attraverso l'anello per una veloce installazione

Ideale per fissaggi su putrelle, travi e altri elementi strutturali in qualsiasi materiale

Perfetto per utilizzi in spazi ristretti e confinati

L'anello si aggancia direttamente a tubi canalizzazioni per trattamento aria



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 196630

Materiale: Acciaio;Polipropilene;Lega di zinco

Finitura: Elettrozincato

Fattore di sicurezza del carico statico: 5:01

Diametro della fune: 1.5 mm

È conforme a: HVAC-DCS SMACNA

Lunghezza della fune: 3m

Lunghezza (L): 101.6mm


Altezza (H): 55 mm

Larghezza (W): 19 mm

Spessore (T): 12.5 mm

Angolo (a): 90 ° Max

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

