

Dado diviso M8 per installazione rapida su barra filettata



CODICE A CATALOGO

SNM8

CARATTERISTICHE

Consente il montaggio del dado sulla barra filettata in qualsiasi punto

Riduce la necessità di filettare rispetto ai dadi e alle rondelle standard

Ideale per progetti di ristrutturazione, come le installazioni a trapezio, in cui non è consentito lo smontaggio del sistema di supporto

Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature

Riduce i tempi di installazione fino al 50%



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 390006

Materiale: Acciaio



Finitura: Elettrozincato

Dimensione barra (RS): 8

Altezza (H): 19mm

Larghezza esagono (W): 19 mm

Carico statico: 4500N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

