

Fissaggio trapezoidale per lamiere grecate, acc. arm., foro non filet. da 14 mm



CODICE A CATALOGO

TDH

CARATTERISTICHE

Installazione facile

Se è richiesto un raccordo filettato, utilizzare un dado quadrato THHM e far scattare in posizione

Utilizzare lo strumento di perforazione TDHP per eseguire un foro nella copertura



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 179920

Materiale: Acciaio armonico



Finitura: nVent CADDY Armour

Dimensione del foro 1 (HS1): 6.8 mm

Dimensione del foro 2 (HS2): 14 mm

Dimensione del foro 3 (HS3): 10 1/2mm

D: 50 mm Max



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

