

Serie VF C clip per putrella, 1,5–6 mm Flangia, 7,1 mm Foro

CODICE A CATALOGO

VF14

CARATTERISTICHE

Fornisce un fissaggio per assemblaggi nVent CADDY Speed Link, cavi, ganci a S o catene da putrelle metalliche e travetti barra

Si installa dal pavimento con strumento e conduit VAFT



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 179850

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

Spessore della flangia (FT): 1.5 - 6 mm


A.: 20 mm Min

B: 80 mm

C: 90 mm

Dimensione del foro (HS): 7.1 mm

Carico statico: 700N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

