

Supporto soffitto per applicazioni leggere per passerella a filo PEMSA



CODICE A CATALOGO

WBT60COHBRKT

CARATTERISTICHE

Ideale per passerelle fino a 150 mm di larghezza

Accesso per l'installazione del cavo lateralmente

Funzioni di installazione a innesto rapido e sicuro

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 820300

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Lunghezza 1 (L1): 80 mm



Lunghezza 2 (L2): 55.2 mm

Larghezza (W): 45 mm

Altezza (H): 152 mm

Dimensione del foro (HS): 11 mm

Carico statico: 147N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

