

Wire Basket Tray Bar Splice ElectroGalvanized

CODICE A CATALOGO

WBTBSPLICE



The nVent CADDY Wire Basket Tray Bar Splice offers a versatile solution for straight sections and fittings within shaped wire basket tray systems. Engineered for structural continuity, the Bar Splice delivers enhanced support between tray runs. With a slotted design, contractors can create innovative field configurations—ideal for forming reducers or achieving precise angles. Whether you're adapting tray geometry or reinforcing connections, the Bar Splice ensures a clean, secure fit with finishes that match your installation.

CARATTERISTICHE

Multiple color options to coordinate with cable tray selection

Creates additional support for cable tray runs

Optimal for angles 30 degrees and smaller

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Acciaio


Finitura: Elettrozincato

Altezza (H): 17.46 mm

Larghezza (W): 4.55 mm

Lunghezza (L): 304.8mm

Peso unitario: 0.127 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

