

# Supporto centrale per passerella a filo PEMSA, nero, foro M8–M10

## CODICE A CATALOGO

**WBTCTRSPRTM10BG**

## CARATTERISTICHE

Ideale per passerelle fino a 200 mm di larghezza

Accesso per l'installazione del cavo lateralmente

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 820421

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato


Colore: Nero

Lunghezza (L): 59mm

Larghezza (W): 35 mm

Altezza (H): 5 mm

Dimensione del foro (HS): 8 - 10 mm



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

