


# Staffa di giunzione rapida per passerella a filo PEMSA, nero, diam. 4–4,5 mm

## CODICE A CATALOGO

**WBTQSPL45BG**



## CARATTERISTICHE

Facilità d'uso, funzione di collegamento rapido

Nessuna ferramenta aggiuntiva necessaria

Funziona con un'ampia gamma di dimensioni e configurazioni della passerella

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 820721

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Colore: Nero


Lunghezza (L): 97mm

Larghezza 1 (W1): 23.5 mm

Larghezza 2 (W2): 33.5 mm

Altezza (H): 13 mm

Diametro (Ø): 4.0 - 4.5 mm



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

