


Clip conduit con montaggio a parete, 18–30 mm OD, 7 mm Foro

CODICE A CATALOGO

WC812



CARATTERISTICHE

Fissa velocemente tubi, conduit, MC (guaine flessibili metalliche/AC e tubazioni alle superfici delle pareti

Installazione a pressione di conduit

Elimina la necessità di conduit con curvatura offset

Il design a basso profilo riduce le potenziali ostruzioni

Fissaggio con utensili a base di polvere secca, sistemi di ancoraggio in calcestruzzo autofilettanti o avvitatori

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO


Numero articolo: 160890

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

Diametro esterno (OD): 18 - 30 mm

Dimensione del foro (HS): 7 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

