

Mors. per prof. strut fiss. a U, acciaio, zinc. a caldo, A, C, CC prof. strut



CODICE A CATALOGO

ZTA601HD

CARATTERISTICHE

Completo di bullone a U e dadi

Richiede un'installazione a coppie

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 387701

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Tipo di profilo strut: A (41 x 41 mm);C (21 x 41 mm);CC (41 x 41 mm)

Dimensione barra (RS): 10

Spessore della flangia (FT): 18 mm Max

Larghezza (W): 80 mm

Spessore (T): 6 mm

A.: 24 mm



B: 45 mm

C: 95 mm

Carico statico: 5000N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il Carico statico è basato sull' utilizzo di una coppia di morsetti per profilo strut.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

