


# Accoppiatore asta ESAGONALE EM



**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Elettrozincato

## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensione barra (RS) | Lunghezza (L) | Carico statico |
|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 025M10EG          | 592350          | M10                   | 30mm          | 2800N          |
| 025M12EG          | 592335          | M12                   | 30mm          | 4000N          |
| 025M16EG          | 592336          | M16                   | 30mm          | 7000N          |
| 025M6EG           | 592305          | M6                    | 30mm          | 900N           |
| 025M8EG           | 592340          | M8                    | 30mm          | 1800N          |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

